



LipoZero Excel

Ha sido estudiada para permitir hacer en la propia casa los tratamientos de belleza que realizan los centros estéticos para las más comunes imperfecciones. El nuevo design y display gráfico fueron especialmente realizados para una fácil y adecuada utilización, también para las personas poco expertas.

Máxima facilidad operativa. Amplia pantalla retroiluminada

12 PROGRAMAS : Celulitis Lipólisis , Endurecimiento Estrías , Piel cáscara de naranja Drenaje , Masaje Lifting Facial , Modelación Intensivo , Acne, Aplicación principios activos , 1 programa libre

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Cabezal :1
- Potencia: 1,2 W/cm²
- Alimentación: a red 220V 50/60 Hz
- Medidas: 10 x 16 x 3.5 cm
- Frecuencia de emisión: 3 MHz

EQUIPO SUMINISTRADO

- Maletín
- Alimentador
- Cable conexión a la red
- Cabezal de Ø mm. 42
- Botella de gel
- Manual operativo

